



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,4
Nettogewicht (Kg)	36
Breite (mm)	485
Tiefe (mm)	510
Höhe (mm)	555

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

MANUELLE THERMISCHE **VERSIEGLER** für **TABLETTS** , ohne **FORMEN**:

- Hergestellt **zum Verpacken in VORGEFORMTEN SCHALEN** mit **einer MAXIMALEN Größe von 370 x 280 x 155 h mm** mit **transparenter Folie versiegeln**;
- Gebaut aus **Edelstahl** und **eloxiertem Aluminium** ;
- **Teflonbeschichtete Alu-Dichtplatte** mit **elektronischer Temperaturregelung (0°-200°C)**;
- **Neun speicherbare Schweißprogramme**;
- **Akustischer** und **leuchtender Alarm** am Ende des Zyklus;
- Der **Schweißzyklus** erfolgt bei **vollständig eingesetzter Form** durch **manuelles Betätigen des entsprechenden Hebels**;
- **Die Verschlussfolie wird beim Einlegen der Form automatisch in die Maschine gezogen und am Ende des Schalenversiegelungszyklus automatisch abgeschnitten** .
- Maximale **Abmessungen der Filmrolle** - Länge **380 mm** - Durchmesser **200 mm** .

BETRIEB'

- Setzen Sie das Tablett in die Form ein, die auf den Führungen platziert ist,
- Schieben Sie die Form nach UNTEN in Richtung der Maschine, indem Sie den athermischen Griff greifen,
- Aktivieren Sie den Schweißzyklus, indem Sie manuell auf den entsprechenden Hebel einwirken,
- Beim Geräusch des BIP kann die geschweißte Schale entfernt werden.

OPTIONEN - ZUBEHÖR:

- **INFINITY-Form, EINSTELLBAR** für Tablett, patentiert, **ANPASSBAR mit einem Vorgang von 3 Sekunden** , an **12 verschiedene FORMATE**;

- **Feste Form** mit 1 Abdruck;
- **Feste Form** mit 2 Eindrücken;
- **Feste Form** mit 4 Eindrücken;
- Auf Anfrage: **Gestaltung von Formen** für kundenspezifische Schalen;
- **Carter-** Schutzfolie;
- **Micro-Puncher-Gruppe für Folie** (notwendig, wenn Sie sehr heiße Produkte verpacken möchten, die viel Dampf abgeben);

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
JP-TSM105-R	THERMOSIEGELMASCHINE MIT MANUELLEM HEBEL OHNE FORM, für Vorgeformte Schalen mit MAXIMALER GRÖSSE von mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,4, Abmessungen mm 485x510x555h	
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
JP-DA000097 	Bohrgruppe	
JPST105P-PPSS-1 	1 fester EINGANG für die Modelle JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JPST105P-PPSS-2 	Feste Form mit 2 Eingängen für die Modelle JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JPST105P-PPSS-4 	Feste Form mit 4 Eingängen für die Modelle JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JP-DS0071	Verstellbare Form INFINITY 2 - versiegelt Tablets im Format 260 x 190/230 x 190/190 x 137 aus Pappe und Polypropylen sowie das Format 137 x 95 aus Polypropylen	



JP-DS1280



Verstellbare Form INFINITY PLUS - versiegelt
Tabletts im Format 260 x 190/230 x 190/190 x
137 aus Pappe und Polypropylen, das Format
137 x 125 aus Pappe und das Format 137 x 95
aus Polypropylen.

JP-DS0461



INFINITY 1 Doppelte verstellbare Form -
versiegelt gleichzeitig 2 Tabletts im Format 190
x 137 aus Pappe und Polypropylen, das Format
137 x 125 aus Pappe und das Format 137 x 95
aus Polypropylen.