



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>EM-SEAL300DIGIT</b>	MANUELLE THERMO-DICHTUNGSMASCHINE für vorgeformte Schalen, DIGITAL CONTROLS, für Behälter mit maximalen Abmessungen von 250 x 196 mm, V 230/1, Kw 0,6, Außenabmessungen 280 x 500 x 600 h mm	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**Manueller Thermosiegel für Arbeitsplatten mit hoher Leistung:**

- **aus Edelstahl ;**
- **transparente Filmrolle** auf dem **einziehbaren** Rücken;
- **digitale Steuerungen** mit **Funktion zur Einstellung der Arbeitstemperatur** und **Versiegelungszeit mit akustischem Piepton ;**
- **manueller Arbeitszyklus ;**
- **digitale Steuerungen ;**
- Möglichkeit der Versiegelung von **Schalen mit einer maximalen Größe** von **250x196 mm ;**
- Gesamtabmessungen 280x500x600h offen;
- **Fach mit Führungen für Gehäuseformen** (nicht in der Maschine enthalten);
- **Sonderformen auf Anfrage .**

**CE MARK  
HERGESTELLT IN ITALIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,6
<b>Breite (mm)</b>	280
<b>Tiefe (mm)</b>	500
<b>Höhe (mm)</b>	600

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p><b>EM-FTB1520</b></p> 	<p><b>Transparente Folie in Rolle 20 cm breit, 150 Meter lang</b>          Transparente Folie zum Verschließen von Schalen in der SV-Serie mit 150 Rollen und einer Breite von 200 mm für die manuelle Heißsiegelung Mod. EMSEAL300DIGIT</p>	<p><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage</p>
<p><b>EM-MV138X96</b></p> 	<p><b>Euromatic - Form mit 2 Abdrücken von mm 138X96</b>          Antikorodale Aluminiumform für Mod. SEAL300, mit 2 Hohlräumen für 138x96 mm Tabletts</p>	<p><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage</p>
<p><b>EM-MV193X138</b></p> 	<p><b>Euromatic - Form mit einer Grundfläche, 193 x 138 mm</b>          Antikorodale Aluminiumform für Mod SEAL300, mit 1 Hohlraum für 193x138 mm Tabletts</p>	<p><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage</p>
<p><b>EM-MV180X180</b></p> 	<p><b>Euromatic - Form mit einer Grundfläche, 180 x 180 mm</b>          Antikorodale Aluminiumform für Mod SEAL300, mit 1 Hohlraum für 180x180 mm Tabletts</p>	<p><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage</p>
<p><b>EM-MV195X260</b></p> 	<p><b>Euromatic - Form mit einem Hohlraum, 195 x 260 mm</b>          Antikorodale Aluminiumform für Mod SEAL300 mit 1 Kavität für 195x260 mm Tabletts</p>	<p><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage</p>

### SEAL 300



STAMPO MV mm 138x96  
MOULD MV mm 138x96



STAMPO MV mm 193X138  
MOULD MV mm 193X138



STAMPO MV mm 180x180  
MOULD MV mm 180x180



STAMPO MV mm 195X260  
MOULD MV mm 195X260